

Link do produktu: <https://sklep.titanrc.pl/zyroskop-sanwa-sgs-02-p-12894.html>



Żyroskop SANWA - SGS-02

Cena brutto	339,41 zł
Cena netto	275,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	107A54623A
Kod producenta	107A54623A
Kod EAN	4944683034746
Producent	SANWA

Opis produktu

Żyroskop SGS-02 do modeli samochodów firmy Sanwa

Specyfikacja:

- Aluminiowa obudowa
- Kompatybilny z serwami pracującymi w trybie SXR
- Nowa funkcja: "Quick-ST"
- Kompatybilny z Sanwa MULTI-SETTING GEAR

Dane techniczne:

- Wymiary: 27.6 x 22.6 x 8.0 mm
- Masa: 11.4 g
- Napięcie pracy: 3.7 - 7.4 V

Dodatkowe informacje dot. prgramowania za pomocą Sanwa MULTI SETTING GEAR:

SGS-02 może być programowany za pomocą Sanwa MULTI SETTING GEAR.

MULTI SETTING GEAR posiada standardowo wgrane oprogramowanie do serw serii PGS-LH/XB/XR, dlatego też przed pracą z żyroskopem SGS-02 należy wgrać odpowiedni firmware do programatora.

*Do obsługi żyroskopów SGS-02 należy użyć oprogramowania od PGS-HR

***W przypadku jeśli nie zmieni się oprogramowania w programatorze, wówczas wyświetlacz pokaże na ekranie błędne dane.**

Jak przygotować Sanwa MULTI SETTING GEAR do pracy z SGS-02:

1. Ściągnąć oprgramowanie z poniższego linka:
GEA11108.pro
2. Rozpakować oprgramowanie i zgrać zawartość na kartę Micro SDHC
3. Włożyć kartę Micro SDHC Card do programatora Sanwa MULTI SETTING GEAR
4. Włączyć programator MULTI SETTING GEAR trzymając jednocześnie przycisk "BACK"
5. Wybrać właściwe oprogramowanie (jak dla serwa PGS-HR) i zatwierdzić przyciskiem ENTER.
6. Wyłączyć programator MULTI SETTING GEAR
7. Podłączyć żyroskop/serwo do programatora Sanwa MULTI SETTING GEAR i włączyć urządzenie.
8. W ten sposób znajdziesz się w trybie programowania.

Uwaga: Jeśli dane wyświetlane na wyświetlaczu programatora będą niewłaściwe (wyświetli się "PLEASE CHANGE", wówczas wróć do pkt. 5 i wybierz właściwe oprogramowanie z listy.

